

**Trekantnøgle, Til skruer: M16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	623505 M16
GTIN	4020772044411
Artikelklasse	63Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af præcisionsstålrør, forzinket, med topnøglestift.

**Anvendelse:**

Til trekantskruer iht. DIN 22424 og til trekantskruer iht. DIN 22425.

**Norm:****DIN 22417 A**

Skaftlængde: 180 mm

Hovedhøjde, indvendigt mål F: 20,55 mm

Skaft-Ø: 25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø	25 mm
Til skruer	M16
Skaftlængde	180 mm
Hovedhøjde, indvendigt mål F	20,55 mm
Type	22417A

Produkttype

Topnøgle