



Momentnøgle uden skala, Maks. moment: 280Nm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	657320 280
GTIN	4571141274941
Artikelklasse	66F

Beskrivelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden indstillingskala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Med riflet metalgreb.

Fast monteret reverserbar skralde.**Funktion:**

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Til kontrolleret tilspænding af skruer osv. efter forudindstillet moment ved seriearbejde.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:**Forklaring til tegningen og formlen:**

l_1 = armlængde uden indstiksværktøj

l_2 = justeret centermål på momentnøglen

l_3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål

l_4 = indstiksværktøjets centermål

L = værktøjets samlede længde

T_1 = drejningsmoment, der skal indstilles

T_2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstillingsværktøjer nr. 657325.

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Teknisk beskrivelse

Maks. moment	280 Nm
Drivfirkant	1/2 tommer
Tilspændingsretning	Højrespænding
Målenøjagtighed, moment	±3 %
Vægt	1800 g
Momentområde	40 - 280 Nm
Målemetode	Moment
Tilslutningsform	Drivfirkant (skraldenøgle)
Samlet længde L	665 mm
Udløsningsprincip	mekanisk kortvejsudløsning
Reverserbar aflæsning	Nm
Justeringsmulighed udløsningsværdi	justerbar
Norm	DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [L ₃]	600 mm
Indstilling af udløsningsværdi	uden indstillingskala (kræver testapparat)
Feedback	udløsning
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Data, kan logges	nej
Udløsningsindikering	akustisk
Udløsningsindikering	haptisk
Måleværktøj	Mekanisk
Serie	QSP
Knækfunktion	nej
Slipperfunktion	nej
Slæbeviser	nej
Produkttype	Momentnøgle

Services

IndstillingMomentnøgle uden skala Type SET	020080 SET
DAkKS-kalibreringMomentnøgle Maks. moment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 400 Nm	020090 400
DAkKS-kalibrering og indstillingMomentnøgle uden skala Maks. moment 1000 Nm	020190 1000

Tilbehør

Indstillingsnøgle Type 2	657325 2
Elektronisk momentnøgletester"ProTest" Maks. moment 400 Nm	654460 400