

**Garant****Centrerborsæt HSS-E nr. 111050 med kassette, ubelagt, Antal bor: 10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	111055 10
GTIN	4045197797759
Artikelklasse	11A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sammensat af centrerbor DIN 333.

**Indhold:**

Centrerbor nr. 111050, 1 stk. af hver i størrelse 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

**Teknisk beskrivelse**

Antal bor	10
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 333
Type	A
Tolerance, nom. Ø	k12
Vinkel på forsænker	60 grader
Skaft	Cylinderskaft med h7

Farvering	uden
Produkttype	Centerboring

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	70 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	25 m/min	K
CuZn	egnet	80 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 4 mm	111050 4
Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 0,75 mm	111050 0,75
Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 1,5 mm	111050 1,5
Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 2 mm	111050 2
Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 2,5 mm	111050 2,5
Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 3 mm	111050 3
Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 1 mm	111050 1

Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 1,6 mm	111050 1,6
Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 3,15 mm	111050 3,15
Centrerbor HSS-EA Nominel Ø DC k12 5 mm	111050 5