

**Køleenhed, Type: CU1/US****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	354215 CU1/US
GTIN	4062406204358
Artikelklasse	31E

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Hylde til køleindsatser.
- Stand-Alone-variant.
- 2 × tvangsstyrede kontaktkølere (ingen værktøjsbeskadigelse!).

**Anvendelse:**

- Til konturafhængig køling.

**Leveringsomfang:**

- Inklusive aktiv køler.
- 5 køleindsatser Ø 6 – 32 mm nr. 354260.

**Specialtilbehør:**

- Passende undersektion nr. 354290.
- Køleindsatser nr. 354260 – nr. 354279 på reservedelslisten.

**Bemærk:**

Til anvendelse af den aktive køler kræves 1,4 liter etylenglykol (f.eks. Glysantin G48).

Bredde: 430 mm

Højde: 902 mm

Dybde: 533 mm

Vægt: 39 kg

Aktiv køler, bredde: 413 mm

Aktiv køler, højde: 415 mm

## Teknisk beskrivelse

Aktiv køler, højde	415 mm
Aktiv køler, effekt	0,47 kW
Dybde	533 mm
Bredde	430 mm
Aktiv køler, dybde	283 mm
Højde	902 mm
Aktiv køler, bredde	413 mm
Vægt	39 kg
Aktiv køler, tilslutning	2/PE-AC-115 V/60 Hz-1,2 kW
Aktiv køler, vægt	22 kg
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Krympeapparattilbehør

## Tilbehør

Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Værktøjsbasisholder til PSC Til konisk skaft 40 PSC	354227 40
Underskab	354290
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Værktøjsbasisholder til PSC Til konisk skaft 63 PSC	354227 63
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Værktøjsbasisholder til SK Til konisk skaft 40 SK	354225 40

Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Værktøjsbasisholder Til HSK Til konisk skaft 40 HSK	354226 40
Værktøjsbasisholder til SK Til konisk skaft 50 SK	354225 50
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Værktøjsbasisholder til SK Til konisk skaft 30 SK	354225 30
Værktøjsbasisholder Til HSK Til konisk skaft 32 HSK	354226 32
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Værktøjsbasisholder Til HSK Til konisk skaft 100 HSK	354226 100
Værktøjsbasisholder Til HSK Til konisk skaft 50 HSK	354226 50
Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Værktøjsbasisholder til PSC Til konisk skaft 50 PSC	354227 50
Værktøjsbasisholder til PSC Til konisk skaft 30 PSC	354227 30
Værktøjsbasisholder Til HSK Til konisk skaft 80 HSK	354226 80
Værktøjsbasisholder Til HSK Til konisk skaft 63 HSK	354226 63
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Køleindsats, råemne	354279
Køleindsats 3° Til spænde-Ø D1 10 mm	354268 10
Køleindsats 3° Til spænde-Ø D1 12 mm	354268 12
Køleindsats 3° Til spænde-Ø D1 3 mm	354268 3
Køleindsats 3° Til spænde-Ø D1 4 mm	354268 4
Køleindsats 3° Til spænde-Ø D1 5 mm	354268 5
Køleindsats 3° Til spænde-Ø D1 6 mm	354268 6
Køleindsats 3° Til spænde-Ø D1 8 mm	354268 8
Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 10-12 mm	354260 10-12
Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 14-16 mm	354260 14-16
Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 18-20 mm	354260 18-20

Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 25-32 mm	354260 25-32
Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 3-5 mm	354260 3-5
Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 6-8 mm	354260 6-8
Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 10-12 mm	354265 10-12
Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 3-5 mm	354265 3-5
Køleindsats 4,5° Til spænde-Ø D1 6-8 mm	354265 6-8