

Garant**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260014 16/09
GTIN	4045197797575
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	16 mm
Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Vendeplatteskruesæt	269021 2
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Plattestørrelse	9 mm
ISO-kode holder	SCACR/L 1616M09
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer Type 2	269021 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500