

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 8/06mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260015 8/06
GTIN	4045197797582
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	8 mm
Hovedlængde L ₁	8 mm
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
ISO-kode holder	SCACR/L 0808M06
Skaftstørrelse	8 mm
Plattestørrelse	6 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	269021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500