

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 10/06mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260015 10/06
GTIN	4045197797599
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Samlet længde L	150 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Hovedlængde L ₁	10 mm
Funktionsbredde L ₄	10 mm
Skaftstørrelse	10 mm
ISO-kode holder	SCACR/L 1010M06
Plattestørrelse	6 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Spændeskruer Type 1	269021 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500