

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/06mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260015 16/06
GTIN	4045197797810
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	16 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Samlet længde L	150 mm
Plattestørrelse	6 mm
Funktionsbredde L ₄	16 mm
ISO-kode holder	SCACR/L 1616M06
passende vendeskærsplatter	CC.. 0602..
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Spændeskruer Type 1	269021 1
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500