

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260015 12/09
GTIN	4045197797827
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CC.. 09T3..
Plattestørrelse	9 mm
ISO-kode holder	SCACR/L 1212M09
Hovedlængde L ₁	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 2
Skaftstørrelse	12 mm
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 2	269021 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500