

**Garant****Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 8/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260298 8/07
GTIN	4045197797841
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	SDACR/L 0808M07
Plattestørrelse	7 mm
Skaftstørrelse	8 mm
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	8 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	12,7 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Spændeskruer Type 1	269021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500