

Garant**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260298 12/07
GTIN	4045197797865
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	SDACR/L 1212M07
Samlet længde L	150 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Plattestørrelse	7 mm
Skaftstørrelse	12 mm
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Hovedlængde L ₁	15 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Spændeskruer Type 1	269021 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500