

Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/07mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260298 16/07
GTIN	4045197797872
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	16 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SDACR/L 1616M07
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Hovedlængde L ₁	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	269021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500