

Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260298 12/11
GTIN	4045197797889
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaftstørrelse	12 mm
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 2
ISO-kode holder	SDACR/L 1212M11
Hovedlængde L ₁	18 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer Type 2	269021 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500