

**Garant****Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260298 16/11
GTIN	4045197797896
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	SDACR/L 1616M11
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplatteskruesæt	269021 2
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 2	269021 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500