

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260299 10/07
GTIN	4045197797919
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	7 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Funktionsbredde L ₄	10 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
ISO-kode holder	SDACR/L 1010M07
Skaftstørrelse	10 mm
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L ₁	15 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	269021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500