

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260299 12/11
GTIN	4045197797940
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Vendeplatteskruesæt	269021 2
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaftstørrelse	12 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	SDACR/L 1212M11
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	12 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	18 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 2	269021 2
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500