

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260299 16/11
GTIN	4045197797957
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
ISO-kode holder	SDACR/L 1616M11
Skaftstørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 2
Plattestørrelse	11 mm
Funktionsbredde L ₄	16 mm
Hovedlængde L ₁	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 2	269021 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500