

Skærholder, Neutral, Skaft- /plattestørrelse: 10/07mm**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 260301 10/07 |
| GTIN | 4045197797964 |
| Artikelklasse | 21T |

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|---------------------------------|
| Plattestørrelse | 7 mm |
| passende vendeskærsplatter | DC.. 0702.. |
| ISO-kode holder | SDNCN 1010M07 |
| Vendeplatteskruesæt | 269021 1 |
| Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere | 15 mm |
| Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere | 5,2 mm |
| Skaftstørrelse | 10 mm |
| Samlet længde L, neutrale holdere | 150 mm |
| Norm | DIN ISO 5610 |
| Indsatstype | Neutral |
| Indvendig køling | nej |
| Indstillingsvinkel κ | 62,5 grader |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7 | 674248 TX7 |
| Spændeskruer Type 1 | 269021 1 |
| Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm | 659957 500 |