

Skærholder, Neutral, Skaft- /plattestørrelse: 12/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260301 12/11
GTIN	4045197797971
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Udhængslængde L_1 , neutrale holdere	21 mm
Samlet længde L , neutrale holdere	150 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 2
ISO-kode holder	SDNCN 1212M11
Skaftstørrelse	12 mm
Funktionsbredde L_4 , neutrale holdere	6,2 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	62,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer Type 2	269021 2
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
