

Garant**Skærholder, Neutral, Skaft- /plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260301 16/11
GTIN	4045197797988
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SDNCN 1616M11
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	21 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 2
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	150 mm
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	8,6 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	62,5 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 2	269021 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500