



Jakke Pulsschlag, mørkeblå / antracit, Konfektionsstørrelse DE: 28



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 091152 28 |
| GTIN | 4053813264677 |
| Artikelklasse | 06K |

Beskrivelse

Udførelse:

Workwear af høj kvalitet af udsøgte materialer. Moderne design med smarte udstyrsdetaljer. Flere **refleks-elementer** der giver bedre synlighed. Belastningspunkterne er sikret med låse for at forlænge brugstiden.

Jakke med kropsbetonet snit og **CORDURA®-forstærkning** i albueområdet.

- **Krave med bekvem stretch-indsats i nakken.**
- **To brystlommer med klap og burrelås-lukning.**
- **To sidelommer med tryknap-lukning.**
- **To inderlommer, den ene med smartphone-lomme.**
- **Front med lynlås og skæg- / hageskåner.**
- **Skuldre, ærmelinninger og søm med stretch-indsats.**

Bemærk:

Størrelsen angivet i shoppen svarer til konfektionsstørrelse DE. Tilsvarende størrelser i dit land fremgår af størrelsestabellen eller de tekniske data.

Jakke i farvekombination **kornblå / sort** under nr. 091151.

Størrelsestabel med internationalt konfektionsstørrelsesspejl finder du på vores oversigtsside.

Vask: 60 °C farvet vask

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|---|
| Str. UK | 42S |
| Størrelse FR | 54C |
| Konfektionsstørrelse DE | 28 |
| Størrelse IT | 54C |
| Str. US | 42/32 |
| Serie | Pulsschlag |
| Specialtjeneste | Tekstilforædling |
| Størrelse NL | 28 |
| Størrelse ES | 54C |
| Køn | Herre |
| Tekstilsammensætning | 65% polyester |
| Tekstilsammensætning | 35% bomuld |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m ² |
| Vask | 60 °C farvet vask |
| Blegning | Ingen blegning |
| Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen |
| Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) |
| Bøjle | Varm, op til maks. 200 °C |
| Farve | mørkeblå / antracit |
| Produkttype | Arbejdsjakke |