



Centrermåleværktøj C OS med spændeskaft Ø16 mm, Aflæsning måleur: 0,005mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 359600 0,005 |
| GTIN | 2050001865939 |
| Artikelklasse | 38D |

Beskrivelse

Udførelse:

Måleuret forbliver i den ønskede position under arbejdet.

- Med fast spændeskaft Ø 16 mm cylindrisk.

Anvendelse:

- Kan bruges vandret og lodret.
- Justering af borer, aksler, plane flader, referencekanter og indstik centrisk i forhold til arbejdsspindlen.
- Test af rundløb på arbejdsspindler.

Nøjagtighed:

0,005 mm centrer- hhv. arbejdsnøjagtighed.

Leveringsomfang:

C OS – inklusive følerindsats med kugle-Ø 5 mm nr. 359660, og buet følerindsats med kugle-Ø 5 mm til udvendig Ø.

Specialtilbehør:

Følerindsatser se nr. 359650 – 359670.

Bemærk:

Kantføler se nr. 359000; 359070 og 3D-føler se nr. 359520; 359500.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Aftastningstryk | 1 N |
| Urets måleområde | 2,5 mm |
| Længde uden skaft og føler | 92 mm |
| Maks. spindelomdrejningstal | 50 - 100 min ⁻¹ |
| Kabinet-Ø | 60 mm |
| Aflæsning måleur | 0,005 mm |
| Produkttype | Centrermåleværktøj |

Tilbehør

| | |
|----------------------------------|----------|
| Magnetholder, komplet Type M | 359611 M |
| Snorholder, komplet Type S | 359612 S |
| Vinkelfølerindsats Ø 2,5 mm | 359665 |
| Vinkelfølerindsats Ø 5 mm | 359670 |
| Føler/forlænger-sæt | 359650 |
| Følerindsats, kugle-Ø 1,6 mm | 359655 |
| Reserve-følerindsats lige Ø 5 mm | 359660 |