

Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 10/11mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260904 10/11
GTIN	4045197798008
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	10 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
ISO-kode holder	STJCR/L 1010M11
Samlet længde L	150 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Hovedlængde L ₁	16 mm
Funktionsbredde L ₄	10 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændeskruer Type 1	269021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500