

**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260904 16/11
GTIN	4045197798022
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	16 mm
ISO-kode holder	STJCR/L 1616M11
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

Spændeskruer Type 1	269021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500