

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 10/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260905 10/11
GTIN	4045197798039
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	150 mm
Skaftstørrelse	10 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	10 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode holder	STJCR/L 1010M11
Hovedlængde L <sub>1</sub>	16 mm
passende vendeskærsplatter	TC.. 1102..
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

**Tilbehør**

Spændeskruer Type 1	269021 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500