

**Garant****Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 8/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261314 8/11
GTIN	4045197798060
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode holder	SVACR/L 0808M11
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	8 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftstørrelse	8 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Spændeskruer Type 1	269021 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200