

Garant**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 12/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261314 12/11
GTIN	4045197798084
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Skaftstørrelse	12 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Funktionsbredde L ₄	12 mm
ISO-kode holder	SVACR/L 1212M11
Plattestørrelse	11 mm
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L ₁	26 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7	674248 TX7
Spændeskruer Type 1	269021 1
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200