

Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261314 16/16
GTIN	4045197798114
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Plattestørrelse	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 2
Hovedlængde L ₁	40 mm
Samlet længde L	150 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Funktionsbredde L ₄	16 mm
ISO-kode holder	SVACR/L 1616M16
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 2	269021 2
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500