

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 8/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261315 8/11
GTIN	4045197798121
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Skaftstørrelse	8 mm
ISO-kode holder	SVACR/L 0808M11
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 1
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	8 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7

674248 TX7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 200 cNm

659957 200