

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 10/11 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261315 10/11
GTIN	4045197798138
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	26 mm
Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Skaftstørrelse	10 mm
Funktionsbredde L ₄	10 mm
ISO-kode holder	SVACR/L 1010M11
Vendeplatteskruesæt	269021 1
Plattestørrelse	11 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX7

674248 TX7

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 200 cNm

659957 200