

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 12/16mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261315 12/16
GTIN	4045197798169
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	150 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Skaftstørrelse	12 mm
Plattestørrelse	16 mm
ISO-kode holder	SVACR/L 1212M16
Funktionsbredde L ₄	12 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Vendeplatteskruesæt	269021 2
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500