

BENNING**Multimeter, Producentbetegnelse: MM5-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	473300 MM5-2
GTIN	4045197801272
Artikelklasse	47A

Beskrivelse**Udførelse:**

Stabilt kunststofkabinet med stort LCD-display på 3 1/2 tomme, 4 tommer eller 4 3/4 tommer.

Anvendelse:

Digitale servicemåleinstrumenter til mange anvendelsesområder. Giver høj sikkerhed og flere ekstrafunktioner. Mikroamperemåleområde til ionisationsstrømmåling, gennemgangskontrol via summer og rød LED til støjende miljøer.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Leveringsomfang:

Inklusive batterier, måleledninger, kompakt etui, betjeningsvejledning. Trådtemperaturføler, gummibeskyttelsesramme med magnetisk stift.

Teknisk beskrivelse

Modstand	0,1 Ω - 40 M Ω
Målemetode	TRUE RMS (AC)
Kapacitans	0,01 nF – 1 mF
Displayomfang	6000

Overspændingskategori	CAT III 600 V
Overspændingskategori	CAT IV 300 V
Kalibrering	I3
Kalibrering	I7
Frekvens	0,01 Hz – 50 kHz
Volt-føler (berøringsfri)	ja
Jævnspænding DC	0,1 mV – 600 V
Diodetest	ja
Vekselspænding AC	0,1 mV – 600 V
Jævnstrøm DC	0,1 µA – 10 A
Vekselstrøm AC	1 mA – 10 A
Grundpræcision	0,5 %
Hukommelsesfunktion	Pmin / Pmax
Hukommelsesfunktion	HOLD
Gennemgangstest	ja
Temperatur	-40 - 400 °C
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Materiale, hus	Kunststof
Produkttype	Multimeter

Services

KalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed Type A	027520 A
DAkS-kalibreringTemperaturføler med / uden displayenhed Type A	027540 A
DAkS-kalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027010 3
KalibreringDigitalt multimeter Antal decimaler 3	027000 3

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3