

PRYOR

Slagbogstaver, sæt, 26 dele Dotstress A – Z, Skrifthøjde: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085442 6
GTIN	5022044018266
Artikelklasse	08W

Beskrivelse

Udførelse:

Low stress Dotstress håndstempler punkteret med radiusgraving, dermed belastes materialets overflade mindre.

I sejhårdt stål med meget præcis maskingravure og dybdebegrænsning; præcist centrisk. Kalibreret skaft, gennemhærdet. Slaghovedsejhærdning sikrer høj arbejdssikkerhed. I kunststofkasse.

Normal skrift; dvs., at det indprægede tegn kan aflæses direkte på emnet .

Højtydende præcisionsstempel, kemisk forniklet, optimal standtid.

Anvendelse:

Til signering af materiale med en **styrke på op til 1.200 N/mm²**.

Reservedel:

Slagtal enkeltvis under nr. 085411 str. skrifthøjde/tal, f.eks. nr. 085411 str. 3/1.

Slagbogstaver enkeltvis under nr. 085431 str. skrifthøjde/tegn, f.eks. nr. 085431 str. 3/A.

Bemærk:

På forespørgsel leveres yderligere hånd- og maskinstempler af alle slags som f.eks. stempler med firmalogoer efter forlæg.

Teknisk beskrivelse

Skafttykkelse	9,5
---------------	-----

Hel længde	70 mm
Produkttype	Manuelt slagstempel

Tilbehør

Slagstempel, holder Type GRIP	085475 GRIP
-------------------------------	-------------