

Garant**Skærholder, Højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255795 25/12
GTIN	4045197799104
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	CRSNR/L 2525M12
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	12 mm
Spændejern	259035 3
Skrue til underlagsplatte	259025 2
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlægsplade	259031 43
Hovedlængde L ₁	34 mm
passende vendeskærsplatter	RN.. 1207..
Samlet længde L	150 mm
Underlagsplatte til spændejern	259041 1
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejernsenhed Type 3	259035 3
Underlagsplatte Type 43	259031 43
Skrue til underlagsplatte Type 2	259025 2
Underlagsplatte klo Type 1	259041 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500