

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255796 25/12
GTIN	4045197799128
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Underlægsplade	259031 43
Skrue til underlagsplade	259025 2
Samlet længde L	150 mm
Spændejern	259035 3
Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	RN.. 1207..
ISO-kode holder	CRSNR/L 2525M12
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	34 mm
Underlagsplade til spændejern	259041 1
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Produkttype

Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte klo Type 1	259041 1
Skrue til underlagsplatte Type 2	259025 2
Spændejernsenhed Type 3	259035 3
Underlagsplatte Type 43	259031 43
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500