



Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ Plus“, Maks. moment: 25 N·m



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	654475 25
GTIN	5060207562577
Artikelklasse	66D

Beskrivelse

Udførelse:

- **3 anvendelsesmåder: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First Peak), spidsværdivisning (Final-Peak).**
- **Let angivelse af ønsket moment med tolerancer.**
- **Måleenheder: N·m, lbf·ft, lbf·in.**

Stort, let aflæseligt LED-display. Dataoverførsel via RS232C-forbindelseskabel mulig.

Fordel:

Hurtig og letgenkendelig statusvisning via 3 dioder.

Leveringsomfang:

Inklusive RS232C-forbindelseskabel (til pc eller printer) og strømforsyning, i robust kunststofkuffert.

Dirección de apriete: Apriete a la derecha y a la izquierda

Kiristysuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen

Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche

Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás

Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario

Aanhaalrichting: Rechtsom en linksom aanhalen

Målenøjagtighed, moment: ± 1 %

Måleområde: 1 - 25 N·m

Displayenhed, bredde: 175 mm

Displayenhed, højde: 64 mm

Displayenhed, dybde: 72 mm

Vægt: 2,6 kg

4-kantadapter: 1/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Måleområde	1 - 25 N·m
4-kantadapter	1/4 tommer
4-kantadapter	3/8 tommer
Displayenhed, højde	64 mm
Sekskantholder	1/4 tommer
Vægt	2,6 kg
Displayenhed, dybde	72 mm
Displayenhed, bredde	175 mm
Maks. moment	25 N·m
Målenøjagtighed, moment	±1 %
Tilspændingsretning	Højre- og venstrespænding
Interface	RS232C-interface.
Testprotokol	Producentens testrapport
Kalibrering	O4

Services

Kalibrering Momenttestapparat / -føler Maks. moment 400/2 Nm	018860 400/2
DAkkS-kalibrering Momenttestapparat / -føler Maks. moment 1000/2 Nm	018840 1000/2

Tilbehør

Software til overvågning af momentnøgler	654270
RS232 Pc-forbindelseskabel	654344