

Garant**Skærholder, Neutral, Skaft- /plattestørrelse: 32/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255798 32/12
GTIN	4045197799159
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	RN.. 1207..
Funktionsbredde L ₄ , neutrale holdere	12,5 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 2
Udhængslængde L ₁ , neutrale holdere	34 mm
Plattestørrelse	12 mm
Samlet længde L, neutrale holdere	170 mm
Underlægsplade	259031 43
Skaftstørrelse	32 mm
Spændejern	259035 3
ISO-kode holder	CRDNN 3225P12
Underlagsplatte til spændejern	259041 1
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Neutral
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 2	259025 2
Underlagsplatte Type 43	259031 43
Spændejernsenhed Type 3	259035 3
Underlagsplatte klo Type 1	259041 1
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX20	674248 TX20
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500