



Kraftspændere, der kan forskydes lang, Type: 1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370091 1
GTIN	4020772004644
Artikelklasse	35A

Beskrivelse

Udførelse:

- Spændekraft 30 til 49 kN med tilspændingsmoment ved ca. 100 Nm.
- Smedet spændeelement i legeret sejhærdet stål, sort forzinket.
- Kan justeres i højde og længde.
- Lav konstruktionshøjde.

Leveringsomfang:

- Grundelement og holdere.
- Notsten DIN 508 med spændeskruer, styrkeklasse 12.9.

Specialtilbehør:

Tryksko nr. 370095.

Teknisk beskrivelse

T-notbredde	14 mm
Monteringskrue G	M12
#Nøglevidde SW	8 mm
med højdeelement	nej

Spændeh. h-H	6 - 68 mm
B	54 mm
B ₁	18 mm
A	36 mm
A ₁	85 mm
Spændekraft	30 kN
Monteringskrue G ₁	M16
L	135 mm
Justeringsområde V	20 - 110 mm
Type	764CC
Produkttype	Kraftspænder

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/370091-1>