



Temperatur- og fugtmåler, Type: 605I



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474184 605I
GTIN	4029547022524
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakte, smartphone-optimerede måleapparater. Alle måledata overføres direkte med den gratis testo Smart Probes app (Systemkrav: iOS 8.3 eller Android 4.3 eller nyere / Bluetooth 4.0) og kan aflæses, protokolleres og efterfølgende sendes direkte pr. e-mail med en mobil enhed.

- **Visning af op til 6 Smart Probes samtidig.**
- **Trådløs aflæsning af måleværdier på din mobilenhed.**
- **Måleværdiændringer kan vises som graf eller tabel.**
- **Der kan føjes fotos til måledatarapporten.**

Termo-hygrometer med smartphone-betjening. Måling af luftfugtighed og -temperatur i rum og kanaler. Automatisk beregning af dugpunkt og fugtkugletemperatur. Kan vinkles 0°, 45°, 90°.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 batterier nr. 081561 LR3 og kalibreringsprotokol.

Bemærk:

Andre Smart Probes (termometer, tangtermometer, differenstrykmåler og højtryksmåler) kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Måleområde, temperatur	-20 - 60 °C
Måleområde, relativ fugt	0 - 100 %
Vægt	86 g
Længde	220 mm
Bredde	30 mm
Højde	24 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	4
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Temperatur- og fugtmåler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
---	------------