



Temperatur- og flowmåler, Type: 405I



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474186 405I
GTIN	4029547014260
Artikelklasse	47B

Beskrivelse

Udførelse:

Kompakte, smartphone-optimerede måleapparater. Alle måledata overføres direkte med den gratis testo Smart Probes app (Systemkrav: iOS 8.3 eller Android 4.3 eller nyere / Bluetooth 4.0) og kan aflæses, protokolleres og efterfølgende sendes direkte pr. e-mail med en mobil enhed.

- **Visning af op til 6 Smart Probes samtidig.**
- **Trådløs aflæsning af måleværdier på din mobilenhed.**
- **Måleværdiændringer kan vises som graf eller tabel.**
- **Der kan føjes fotos til måledatarapporten.**

Termo-anemometer med smartphone-betjening. Måling af lufthastighed, volumenstrøm og temperatur. Enkel konfiguration af kanaltværsnittets dimension og geometri til bestemmelse af volumenstrømmen. Op til 400 mm udtrækkeligt teleskoprør.

Leveringsomfang:

Inklusive 4 batterier nr. 081561 LR3 og kalibreringsprotokol.

Bemærk:

Andre Smart Probes (termometer, tangtermometer, differenstrykmåler og højtryksmåler) kan leveres på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	200 mm
Højde	41 mm
Bredde	30 mm
Måleområde, temperatur	-20 - 60 °C
Måleområde, lufthastighed	0 - 30 m/s
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	4
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Temperatur- og flowmåler

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3