



## Temperatur- og flowmåler, Type: 410I



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	474186 410I
GTIN	4029547014277
Artikelklasse	47B

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Kompakte, smartphone-optimerede måleapparater.** Alle måledata overføres direkte med den gratis testo Smart Probes app (Systemkrav: iOS 8.3 eller Android 4.3 eller nyere / Bluetooth 4.0) og kan aflæses, protokolleres og efterfølgende sendes direkte pr. e-mail med en mobil enhed.

- **Visning af op til 6 Smart Probes samtidig.**
- **Trådløs aflæsning af måleværdier på din mobilenhed.**
- **Måleværdiændringer kan vises som graf eller tabel.**
- **Der kan føjes fotos til måledatarapporten.**

Termo-anemometer med smartphone-betjening. Visning af volumenstrømmen for flere udgange med henblik på regulering af anlæg. Enkel parametring af udgangen (dimension og geometri).

#### Leveringsomfang:

Inklusive 4 batterier nr. 081561 LR3 og kalibreringsprotokol.

#### Bemærk:

Andre Smart Probes (termometer, tangtermometer, differenstrykmåler og højtryksmåler) kan leveres på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Længde	154 mm
Bredde	43 mm
Højde	21 mm
Måleområde, temperatur	-20 - 60 °C
Måleområde, lufthastighed	0,4 - 30 m/s
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Antal medfølgende batterier	4
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Temperatur- og flowmåler

---

## Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International  
konstruktionsstørrelse LR3

081561 LR3