


**Holdebolt form D Specialstål fladt, Ø D: 10 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370047 10
GTIN	2050001885333
Artikelklasse	37K

**Beskrivelse****Udførelse:**

Specialstål slebet og kolsteriseret®.

**Anvendelse:**

Positionering af emner med pasmål.

Tolerancer i boringers afstandsmål kan omgås.

Udv. Ø  $d_{n6}$ : 7 mm

Længde 1: 7 mm

Kravelængde  $L_2$ : 10 mm

Gevind M: M 3

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M 3
Udvendig Ø D	10 mm
Kravelængde $L_2$	10 mm
Længde 1	7 mm
Udv. Ø $d_{n6}$	7 mm