



Pendulstøtte riflet, udvendigt gevind, Gevind M: M12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370056 M12
GTIN	2050001879738
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Kugle i kuglelejestål.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Længde 1	18 mm
Udvendig Ø D	20 mm
Udv. Ø D ₁	10,5 mm
Kravelængde L ₂	12 mm

Gevind M	M12
Maksimal belastning (statisk)	25 kN
Produkttype	Pendulunderlag