



Pendulstøtte riflet, udvendigt gevind, Gevind M: M12



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 370057 M12 |
| GTIN | 2050001888136 |
| Artikelklasse | 37K |

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Kugle i hårdmetal.

Med udvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-------|
| Længde 1 | 18 mm |
| Kravelængde L ₂ | 12 mm |
| Udvendig Ø D | 20 mm |
| Gevind M | M12 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Udv. $\varnothing D_1$ | 10,5 mm |
| Maksimal belastning (statisk) | 25 kN |
| Produkttype | Pendulunderlag |