



Pendulstøtte plan, indvendigt gevind, Gevind M: M3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370058 M3
GTIN	2050001879318
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Kugle i kuglelejestål.

Med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

Teknisk beskrivelse

Kravelængde L ₂	3,5 mm
Udvendig Ø D	12 mm
Længde 1	11 mm
Gevind M	M3

Udv. $\varnothing D_1$	7,2 mm
Maksimal belastning (statisk)	10 kN
Produkttype	Pendulunderlag