



## Pendulstøtte plan, indvendigt gevind, Gevind M: M5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370058 M5
GTIN	2050001877079
Artikelklasse	37K

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Enhed af sejhærdet stål og fosfateret.**
- **Kugle sikret mod drejning.**

Kugle i kuglelejestål.

Med indvendigt gevind.

#### Anvendelse:

Fungerer som anslag, anlæg og trykstykke inden for maskinfremstilling.

#### Bemærk:

Kan kombineres med drejerspænder nr. 370085 – 370086 eller spændekrog nr. 370073 og 370074.

### Teknisk beskrivelse

Længde 1	25 mm
Gevind M	M5
Udv. Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Udvendig Ø D	28 mm

Kravelængde L <sub>2</sub>	6,3 mm
Maksimal belastning (statisk)	90 kN
Produkttype	Pendulunderlag