


Garant**Sæt med parallelklodser, Længde: 125mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	366702 125
GTIN	4045197799265
Artikelklasse	31Z

Beskrivelse

Udførelse:

GARANT – **præcisionsudførelse**. Parringstolerance $\leq 0,004$ mm, bredde-/højetolerance $\leq 0,007$ mm, ekstremt præcis planhed og vinkler. Dokumenter opbevares i særlig kunststofstander. Hårdhed: 60 HRC.

Parvis finslebne.

Anvendelse:

Ved præcisionsarbejde til parallel støtte af emner i maskinskruestik eller anordninger.

Indhold:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Bemærk:

Str. 125 – 200: 1 mm stigende; alle mål bortset fra 9 mm kan nås.

Reserveholder, se reservedelslisten. Stigende med 1 mm (undtagen 9 mm), ellers kan alle mål opnås.

Teknisk beskrivelse

Længde	125 mm
Antal lister	24 par

Formbeskrivelse	parallel
Formbeskrivelse	retvinklet
Formbeskrivelse	plan
Produkttype	Parallelklodser

Tilbehør

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 12X40 mm	366711 12X40
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 12X35 mm	366711 12X35
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 12X20 mm	366711 12X20
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 10X23 mm	366711 10X23
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 12X25 mm	366711 12X25
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 14X37 mm	366711 14X37
Kunststofholder til parallelklodser Type 125-200	366701 125-200
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 14X22 mm	366711 14X22
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 14X32 mm	366711 14X32
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 10X33 mm	366711 10X33
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 8X16 mm	366711 8X16
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 8X11 mm	366711 8X11
Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125 Breddexhøjde 8X36 mm	366711 8X36
	366711 14X42

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 14 x 42 mm

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 10 x 38 mm

366711 10X38

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 14 x 27 mm

366711 14X27

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 10 x 18 mm

366711 10X18

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 10 x 13 mm

366711 10X13

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 8 x 31 mm

366711 8X31

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 12 x 15 mm

366711 12X15

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 14 x 17 mm

366711 14X17

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 8 x 26 mm

366711 8X26

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 8 x 21 mm

366711 8X21

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 12 x 30 mm

366711 12X30

Parallelklodser, enkeltpar til 366702 / 6704 str. 125
Bredde x højde 10 x 28 mm

366711 10X28