

bimos

Arbejdsdrejestol til kraftig belastning, kunstlæder



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	965384
GTIN	4016849591070
Artikelklasse	96B

Beskrivelse

Udførelse:

Yderst robust og sikker arbejdsdrejestol med forstærket, ekstra stort fodkryds af aluminium (Ø 740 mm), sikkerheds-gasfjeder med afdækning af stål, stolemekanik i forstærket udførelse. Ryglæn kan justeres trinløst og indstilles individuelt i højde og hældning. Ergonomisk udformet sæde og ryglæn. Transport- og bæregreb af stål.

Inklusive armlæn. Plads mellem armlænene 570 mm, kan justeres i bredden.

Ekstra kraftigt polster med 25 % højere skum-rumvægt, meget robust og solid.

Med kunstlæderbetræk.

Norm:

DIN 68877

Leveringsomfang:

Inklusive 1 sæt fødder og 1 sæt hjul.

Bæreevne, stol: 160 kg

Højdeindstilling, område med hjul: 490 - 640 mm

Farve, sædemateriale: sort

Teknisk beskrivelse

Bæreevne	160 kg
----------	--------

Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Farve, sædemateriale	sort
Udførelse	med hjul
Bæreevne, stol	160 kg
Fodkryds-Ø	740 mm
Højdeindstilling, område med fødder	450 - 600 mm
Højdeindstilling, område med hjul	490 - 640 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol