

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251112 32/19
GTIN	4045197801128
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	170 mm
Underlægsplade	259031 38
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	40 mm
Fjedersæt	259044 7
ISO-kode holder	PSSNR/L 3232P19
Knæled	259015 13
Fjederstiftsæt	259047 5
Knæledsskrue	259018 13
passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Skaftstørrelse	32 mm
Plattestørrelse	19 mm
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæledsskrue Type 13	259018 13
Underlagsplatte Type 38	259031 38
Knæled Type 13	259015 13
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500