

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251113 32/19
GTIN	4045197801135
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	PSSNR/L 3232P19
Underlægsplade	259031 38
Hovedlængde L ₁	40 mm
Samlet længde L	170 mm
Fjedersæt	259044 7
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Knæledsskrue	259018 13
Knæled	259015 13
Skaftstørrelse	32 mm
passende vendeskærsplatter	SN.. 1906..
Plattestørrelse	19 mm
Fjederstiftsæt	259047 5
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Knæled Type 13	259015 13
Underlagsplatte Type 38	259031 38
PrecisionBit til sekskant, 1/4 tomme E 6,3 sekskant 4 mm	674242 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500